

BORA tiroir multifonction MS290[> Lien web](#)**No. d'article**
40.002.406.00**TAR**
5.56
Prix en CHF
1864.- O hors TVA**Description du produit****Type de construction: Euro-Norm 60 cm**

N° GTIN : 4251731203208

Données techniques

Tension d'alimentation 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée maximale 810 W
Protection par fusible minimum 1 x 16 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 559 x 537 x 290 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur) 525 x 410 x 247 mm
Volume chambre de cuisson 50 l
Charge maximale 25 kg
Poids (accessoire/emballage compris) 24 kg
Poids 20,7 kg
Intervalles de réglage de durée 1 - 6
Intervalles de réglage de température 1 - 6
Plage de régulation de température 30 - 100 °C
Longueur du câble d'alimentation 1,8 m
Type de fiche câble d'alimentation Typ 23, 16A / C13

Contenu de la livraison

BORA tiroir multifonction MS290
BORA grille étagée pour tiroir multifonction MSER
Cordon secteur
Câble de communication
5 paires de baguettes latérales décoratives (différentes largeurs)
Accessoires de pose
Lèvre d'étanchéité
Mode d'emploi et instructions de montage

Conseil de planification

Le tiroir multifonction peut supporter d'autres appareils encastrables jusqu'à concurrence de 105 kg.
Le socle doit être massif et prévu pour supporter le poids des appareils.
L'appareil doit être monté dans un élément sans paroi arrière.
Jusqu'à 2 grilles intermédiaires peuvent être placées dans le tiroir multifonction.

Accessoire

Accessoires en option

[> Weblink](#)

40.002.411.00 / CHF

130.-

BORA façade en verre
MSF290, 290mm, pour
tiroir multifonction MS290

BORA tiroir multifonction MS290 > Lien web

Références assorties







> Weblink
40.002.392.00 / CHF
6795.-
BORA X BO four à
vapeur

Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici > Weblink

MS290

BORA tiroir multifonction 290mm



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	810 W
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 290 x 537 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x profondeur x hauteur)	525 x 247 x 410 mm
Volume chambre de cuisson	50 l
Charge maximale	25 kg
Poids (accessoire/emballage compris)	24 kg
Poids	20,7 kg
Intervalles de réglage de durée	1 - 6
Intervalles de réglage de température	1 - 6
Plage de régulation de température	30 - 100 °C
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de fiche câble d'alimentation	C13 / E+F

Description du produit

- Performances d'exception
- Qualité des matériaux : surfaces en verre/composants en métal traité/qualité/longévité
- Barre tactile/Témoins sonores/Icônes
- Design minimaliste : Surface affleurante, Sans poignées, Finition All Black avec les façades fournies en accessoires
- Push2Open : ouverture facile par pression légère sur la façade du tiroir
- Nettoyage facile
- Gestion de l'espace : espace de rangement/capacité portante/éléments divisibles
- Options de commande personnalisées : programmes prédéfinis ou réglage manuel de la température et de la durée
- BORA Connectivity : fonctionnalités et options de commande étendues par la connexion avec BORA X BO
- Grille intermédiaire résistante au lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Tiroir multifonction 290mm MS290
- Grille étagée pour tiroir multifonction
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F
- Ligne de communication
- 5 paires de bandes latérales décoratives (différentes largeurs)
- Accessoires de montage
- Lèvre d'étanchéité
- Notice d'utilisation et de montage

Accessoires

- Grille étagée pour tiroir multifonction MSER
- Façade en verre du tiroir multifonction 290mm MSF290
- Tiroir multifonction Câble de raccordement électrique type G MSNLG (UK, IE)
- Tiroir multifonction Câble de raccordement électrique type J MSNLJ (CH)

Produit- et indications pour l'agencement

- Il est possible de disposer d'autres appareils électroménagers, jusqu'à un poids total de 105 kg, directement sur le tiroir multifonction.
- Le fond de montage doit être fixé et suffisamment robuste pour supporter le poids des appareils.
- Aucune paroi ne doit être montée derrière l'appareil.
- Jusqu'à 2 grilles intermédiaires peuvent être placées dans le tiroir multifonction.